

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Sparkle

Lampy wpuszczane

2700 K

Nikiel

Ściemnialna



8718699756017



Stwórz idealną atmosferę dzięki wysokiej jakości oświetleniu z możliwością przyciemniania.

Stwórz idealny nastrój dzięki wbudowanym reflektorom punktowym Philips LED z możliwością przyciemniania. Możesz w prosty sposób regulować natężenie światła od jasnego po nastrojowe.

Łatwość obsługi

- Wybierz gdzie i w jaki sposób kierować światło za pomocą modułowego oświetlenia z możliwością regulacji.

Efekt świetlny

- Jasne, skoncentrowane światło

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

8718699756017

Sterowanie

- Ściemnialna

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Oświetlenie modułowe z możliwością regulacji

Jasne, skoncentrowane światło

Możliwość skierowania światła w wybrane punkty - dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Ściemnialna

Pozwala zmieniać nastrój, redukując poziom jasności LED od jasnego światła białego po przytulne światło żółte — tak jak w tradycyjnych lampach.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Nikiel
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 10 000

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 31 mA
- Wydajność: 58 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,118 kg
- Długość otworu: 7,0 cm
- Szerokość otworu: 7,0 cm
- Wysokość: 5,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Odległość od wgłębienia: 1,5 cm
- Szerokość: 8,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Średnica: 85 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 350
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 5.5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699756017
- Waga netto: 0,35 kg
- Waga brutto: 0,41 kg
- Wysokość: 9 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 18,7 cm
- Numer materiału (12NC): 929002374322



Data wydania: 2024-07-25
Wersja: 0.223

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.