

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
matowa 150 W A67 E27

LED

4000 K

2452 lm

15 000 godz.



8718699764593



Niepowtarzalna żarówka

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

Więcej niż oświetlenie

- Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Zalety

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój

świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu vintage

Żarówki LED Classic działają w oparciu o standardową technologię energooszczędną LED. Dzięki temu można cieszyć się najnowocześniejszą technologią w stylu retro.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Gwarancja

- Okres gwarancji: 2 lata

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 2452 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000
- Strumień Świetlny: 2 452 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 140,00

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699764593
- EAN: 871869976459300
- Tytuł produktu: LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.51

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 150
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 17,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 18

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 121 mm
- Całkowita długość: 121 mm
- Całkowita szerokość: 70 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 70 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 374906
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: E27

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699764593
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,06 kg
- Wysokość: 17,7 cm
- Długość: 7,5 cm
- Szerokość: 7,5 cm



Data wydania:
2026-06-10
Wersja: 0.321

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.