

PHILIPS

Żarówka 60; 30;
16 W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806; 320; 150 lm

15 000 godz.



8718699772130



Jedna lampa. Twój przełącznik. Trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz. Dzięki lampie LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie światła z jasnego na naturalne i przytulnie ciepłe. Wszystko, czego potrzebujesz, to zamontowany już przełącznik.

Więcej niż oświetlenie

- Trzy ustawienia oświetlenia
- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu

Zalety

Trzy ustawienia oświetlenia (SSDL)

Zamiennik all-in-one — może świecić światłem dziennym na trzech poziomach jasności, a wszystko przy użyciu posiadanego włącznika

Plug and play



Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji ani regulatora przyciemniania. Ta żarówka nie jest odpowiednia do ściemniaczy. Po podłączeniu do ściemniania ustawienie jasności ma zawsze wartość 100%.

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były przyjazne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–2500–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806, 320, 150 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 2200, 2500, 2700
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 107,00

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: SceneSwitch

Inne właściwości

- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699772130
- EAN: 871869977213001
- Tytuł produktu: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.5

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60;30;16
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 7,5, 3, 1,6
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 104 mm
- Całkowita długość: 104 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Średnica: 60 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 739280
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 0,9
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa–nasadka: E27

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699772130
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,1 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania:
2026-06-24
Wersja: 0.369

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.