

# PHILIPS

Reflektor 60 W R63  
E27

LED

2700 K

345 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8718699773830



## Trwałe źródło światła LED o jasnym, skupionym strumieniu

To kierunkowe źródło światła LED zapewnia skupioną wiązkę ciepłego białego światła. To doskonały zamiennik tradycyjnych żarówek reflektorowych

### Wysokiej jakości światło

- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

# Zalety

## Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło o temperaturze barwowej 2700 K jest też idealne do oświetlenia domowego.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 76

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699773830
- EAN: 871869977383000
- Tytuł produktu: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 102 mm
- Całkowita długość: 102 mm
- Całkowita szerokość: 63 mm

#### Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 620 cd

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 397591

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699773830
- Waga netto: 0,09 kg
- Waga brutto: 0,13 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.252

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.