

# PHILIPS

Reflektor punktowy  
35 W MR11 GU10

LED

2700 K

240 lm

25 000 godz.



8718699775919



## Ciepłe, białe światło o doskonałej jakości

Reflektory LED firmy Philips doskonale zaspokajają podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia – zapewniają piękne światło przypominające oświetlenie lamp halogenowych i wydajność, której można oczekiwać od produktu LED.

### Wysokiej jakości światło

- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do reflektorów halogenowych

### Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu

# Zalety

## Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło o temperaturze barwowej 2700 K jest też idealne do oświetlenia domowego.

## Zastępuje punktowy reflektor halogenowy



Ten nowoczesny reflektor LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach jest doskonałym, przyjaznym środowisku zamiennikiem dla tradycyjnych reflektorów halogenowych.

## Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były przyjazne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

# Dane techniczne

## General

- Odpowiednie do oświetlania akcentującego: Tak

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Jednokierunkowy spot
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Gwarancja

- Okres gwarancji: 2 lata

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 240 lm
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 2700
- Strumień Świetlny: 240 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 68

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

### Inne właściwości

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699775919
- EAN: 871869977591900
- Tytuł produktu: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

### Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.4

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 35
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
- Moc: 3,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 50 mm
- Całkowita długość: 50 mm
- Całkowita szerokość: 36 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowa szczytowa intensywność: 450 cd

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 36 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 391893
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Narrow Cone
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: GU10
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699775919
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,04 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 3,6 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.186

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.