




Reflektor punktowy 50 W PAR16 GU10



Ciesz się większą wygodą w codziennym życiu dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED GU10. Idealna do oświetlenia akcentującego, ekspozycji i jako światło zadaniowe. Ta żarówka daje łagodne światło białe, które możesz odpowiednio ściemniać za pomocą aplikacji lub głosu. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z możliwością przyciemniania generująca ciepłe białe światło
- Do 345 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.




Oświetlenie miękkim i ciepłym białym światłem

Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: PAR16

Gniazdo: GU10

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,05 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła: 36 °

Niezmieniona barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90

Temperatura barwowa: 2700 K

Kategoria barwy światła: Ciepła biel

Nominalny strumień świetlny: 345 lm

Czas rozświetlania: <0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 70

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699786250

EAN: 871869978625000

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 50W GU10

927 DIM 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.51

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 50 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): F

Moc: 4,9 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 58 mm

Całkowita długość: 58 mm

Całkowita szerokość: 50 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000

Znamionowy strumień świetlny: 345

lm

Znamionowa szczytowa

intensywność: 550 cd

Moc znamionowa: 4.9 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Numer rejestracji EPREL: 584537

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8718699786250

Waga netto: 0,05 kg

Waga brutto: 0,09 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.