



Żarówka 60 W A60 E27



Inteligentne żarówki są jak nasze codzienne doświadczenia — mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Może i ta żarówka WiZ ma podstawowy kształt A60, jednocześnie oferuje jednak zdecydowanie unikatową cechę, jaką jest możliwość dostosowania białego światła LED pod kątem konkretnych potrzeb i preferencji. Zaplanuj chłodne światło sprzyjające koncentracji lub przytulne, ciepłe światło pasujące do chwil odpoczynku — wybierz to, co najlepiej sprosta Twoim oczekiwaniom i da Ci najwięcej radości i przyjemności w domu. Wszystkimi źródłami światła można sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi, korzystając z aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głosu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu



będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia
WIZ.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: A60

Gniazdo: E27

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,065 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość

przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła

Nominalny strumień świetlny: 806 lm

Czas rozświetlania: < 0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 100

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

70 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699787035

EAN: 871869978703501

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60

E27 927-65 TW 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.51

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 60 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): F

Moc: 8 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 8

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 122 mm

Całkowita długość: 122 mm

Całkowita szerokość: 60 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000

Znamionowy strumień świetlny: 806

lm

Moc znamionowa: 8 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Technologia źródła światła: LED

Numer rejestracji EPREL: 584519

Wartość referencyjna pomiaru

strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skrót

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8718699787035

Waga netto: 0,07 kg

Waga brutto: 0,11 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.