



## Żarówka 60 W A60 E27



Zainstaluj wokół siebie oświetlenie stworzone i zorientowane na potrzeby człowieka, dzięki tej inteligentnej żarówce WiZ LED A60 z regulacją barwy światła białego. Stosuj różne odcienie bieli od ciepłej do zimnej, by łatwiej się skoncentrować lub zrelaksować. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




## Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.




## Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia WiZ.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Kształt lampy: A60  
Gniazdo: E27  
Typ szkła: Matowy  
Ściemnialna: Tak

### WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,065 kg

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM  
Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$   
Temperatura barwowa: 2700-6500 K  
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła  
Nominalny strumień świetlny: 806 lm  
Czas rozświetlania:  $< 0.5$  s  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

### INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699787035  
EAN: 871869978703500  
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6

### ZUŻYCIENIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.51  
Zasilanie: 220-240 V  
Odpowiednik w watach: 60 W  
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F  
Moc: 8 W  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 122 mm  
Całkowita długość: 122 mm  
Całkowita szerokość: 60 mm

### WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000  
Znamionowy strumień świetlny: 806 lm  
Moc znamionowa: 8 W

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60  
Technologia źródła światła: LED  
Numer rejestracji EPREL: 584519

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8718699787035  
Waga netto: 0,06 kg  
Waga brutto: 0,12 kg  
Wysokość: 16 cm  
Długość: 7 cm  
Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.