




Reflektor punktowy 50 W PAR16 GU10



Kolorowa żarówka reflektorowa WiZ LED GU10 zapewnia inteligentne oświetlenie na co dzień. Idealna do oświetlenia akcentującego, ekspozycji i jako światło zadaniowe. Stwórz idealną atmosferę za pomocą 16 milionów kolorów oraz ciepłego i zimnego światła białego. Możesz ustawić harmonogramy włączania i wyłączenia światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 345 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetlenia w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.




Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: PAR16
Gniazdo: GU10
Typ szkła: Matowy
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,05 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła: 36
Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90
Temperatura barwowa: 2200-6500 K
Kategoria barwy światła: Kolorowa
Nominalny strumień świetlny: 345 lm
Czas rozświetlania: < 0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 70

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699787134
EAN: 871869978713400
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.51
Zasilanie: 220-240 V
Odpowiednik w watach: 50 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
Moc: 4,9 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 58 mm
Całkowita długość: 58 mm
Całkowita szerokość: 50 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000
Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
Moc znamionowa: 4.9 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 804322

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8718699787134
Waga netto: 0,05 kg
Waga brutto: 0,09 kg
Wysokość: 16 cm
Długość: 7 cm
Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.