



Przezroczysta żarówka LED z widocznym spiralnym żarnikiem 60 W A60 E27



Inteligentne żarówki są jak nasze codzienne doświadczenia — mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Może i ta żarówka WiZ ma podstawowy kształt A60, jednocześnie oferuje jednak zdecydowanie unikatową cechę, jaką jest możliwość dostosowania białego światła LED pod kątem konkretnych potrzeb i preferencji. Zaplanuj chłodne światło sprzyjające koncentracji lub przytulne, ciepłe światło pasujące do chwil odpoczynku — wybierz to, co najlepiej sprósta Twoim oczekiwaniom i da Ci najwięcej radości i przyjemności w domu. Wszystkimi źródłami światła można sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi, korzystając z aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głosu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: A60

Gniazdo: E27

Typ szkła: Przezroczyste

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,042 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 20 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość

przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła

Nominalny strumień świetlny: 806 lm

Czas rozświetlania: < 0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 115

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 43 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699787158

EAN: 871869978715802

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 60 W

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E

Moc: 7 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 106 mm

Całkowita długość: 106 mm

Całkowita szerokość: 60 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000

Znamionowy strumień świetlny: 806 lm

Moc znamionowa: 7 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Technologia źródła światła: LED

Numer rejestracji EPREL: 1901118

Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skrót

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8718699787158

Waga netto: 0,04 kg

Waga brutto: 0,09 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.