

WiZ



Przezroczysta żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 40 W C35 E14



Jeśli przemawia do Ciebie klasyczny wygląd, postaw na styl vintage. Te inteligentne żarówki LED w kształcie świeczek z przezroczystego szkła idealnie nadają się do opraw dekoracyjnych, a przy tym sprawdzą się doskonale, gdy zechcesz dodać wnętrzą szyku. Wybieraj spośród setek odcieni białego światła, od ciepłych aż po chłodne, lub zaplanuj automatyczne dostosowywanie światła do zmieniających się potrzeb i nastrojów domowników. Wszystkimi źródłami światła można sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi, korzystając z aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głosu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 470 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: C35
Gniazdo: E14
Typ szkła: Przezroczyste
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,03 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 20 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
Nominalny strumień świetlny: 470 lm
Czas rozświetlania: < 0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 33 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699787196
EAN: 871869978719602
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: 220-240 V
Odpowiednik w watach: 40 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
Moc: 4,9 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 113 mm
Całkowita długość: 113 mm
Całkowita szerokość: 35 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000
Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
Moc znamionowa: 4.9 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 1901126
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8718699787196

Waga netto: 0,03 kg

Waga brutto: 0,07 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.