



Wi-Fi LEDSTRIP 2M 1600LMSTARTERKIT GE/FR

Zestaw startowy WiZ z 2-metrową taśmą LED pozwala uzyskać jasne, kolorowe i inteligentne światło w domu. Elastyczną taśmę można przyciąć na dowolny wymiar, by w każdej przestrzeni stworzyć indywidualne oświetlenie liniowe. Za pomocą aplikacji WiZ lub przy użyciu poleceń głosowych możesz przyciemniać i rozjaśniać światło lub korzystać z zaprogramowanych trybów oświetlenia w instalacjach Wi-Fi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Niskonapięciowe
- IP20/powłoka poliuretanowa



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Zasilacz w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

LIGHTSTRIP

Moc wyjściowa: 12VDC, 20W Max.

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalny

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 100-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,24 kg
Wysokość: 0,22 cm
Długość: 200 cm
Szerokość: 1,2 cm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1600
Barwa światła: 2700–6500 (RGB)
Zasilanie sieciowe: 100–240 V
Możliwość przyciemniania: Tak
LED: Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Źródło światła w zestawie: 20
Kod IP: IP20
Klasa ochronności: Klasa III



© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.