



Czujnik ruchu

Bezprzewodowy wewnętrzny czujnik ruchu WiZ sprawia, że automatyczne sterowanie oświetleniem jest wyjątkowo proste — wystarczy przejść obok, aby je włączyć, po czym czujnik wyłącza światło, gdy wychodzi się z pomieszczenia. Można też umieścić czujnik z baterią w wejściu lub korytarzu i ustawić go tak, aby włączał lub wyłączał światło o określonych porach.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Zasilanie bateryjne
- IP20/Plastik/biała
- Współpracuje ze wszystkimi produktami Connected by WiZ



Łatwy montaż bezprzewodowy

Zasilanie z baterii. Nie ma potrzeby prowadzenia kabli. System można łatwo przykręcić do ściany, sufitu lub po prostu położyć na biurku.



Elastyczne ustawienia zapewniają wygodę

Możesz ustawić światła tak, aby uzyskać preferowaną jasność lub określony tryb, taki jak światło nocne lub światło dzienne. Możesz skonfigurować dla światła działanie z określonym opóźnieniem, również w przypadku braku wykrycia ruchu.



Ustaw właściwe oświetlenie na odpowiednią porę

Ustaw czujniki, tak aby aktywowały ulubione tryby światła w ciągu dnia, konfigurując określone Rytm dla danego pomieszczenia w aplikacji WiZ.



Zgodność ze wszystkimi światłami „Connected by WiZ”

To akcesorium sterujące WiZ jest przeznaczone do sterowania wszystkimi rodzajami światła w ekosystemie WiZ. Można je wykorzystywać do sterowania dowolnymi światłami dowolnej marki, o ile są one „Connected by WiZ”.



Włączanie światła ruchem

Możesz ustawić światła tak, aby włączały się/wyłączały lub zmieniały jasność i kolor po wykryciu ruchu. Ten czujnik łączy się bezpośrednio ze światłami WiZ i działa nawet po odłączeniu Wi-Fi.



Daleki zasięg łączności 15 m / 50 ft

Ten czujnik ruchu łączy się ze światłami WiZ umieszczonymi w zasięgu do 15 metrów (50 stóp) w standardowych wnętrzach z przegrodami i ścianami.



DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Tak
Obszar wykrywania: 0 - 3 m
Zasięg sterowania: 15 m

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 3 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,103 kg
Całkowita wysokość: 50 mm
Całkowita długość: 62 mm
Całkowita szerokość: 62 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Rodzaj baterii/akumulatora: AA (LR6)
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

OBŚŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8718699788209
Waga netto: 0,14 kg
Waga brutto: 0,14 kg
Wysokość: 16 cm
Długość: 7 cm
Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.