



WiZmote

Kontroluj światła za dotknięciem przycisku z pilotem WiZmote, który współpracuje ze wszystkimi produktami WiZ i ma zasięg 15 metrów. Możesz włączać lub wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać oświetlenie pokoju, ustawić światło nocne lub skonfigurować nawet cztery ulubione tryby oświetlenia — nawet bez połączenia z Wi-Fi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Zasilanie bateryjne
- IP20/Plastik/czarna
- Współpracuje ze wszystkimi produktami Connected by WiZ




Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem WiZ

Sterowanie oświetleniem WiZ jest naprawdę łatwe. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby włączyć, wyłączyć i regulować jasność światła. Aplikacja łączy się bezpośrednio ze światłami WiZ i działa nawet bez Wi-Fi.



Szeroki zakres sterowania 15 m / 50 ft

Możesz sterować światłami i urządzeniem z odległości do 15 metrów lub 50 stóp w normalnym środowisku wewnętrznym z przegrodami i ścianami.



Łatwe sterowanie dowolną liczbą światła w pomieszczeniu

To przenośne akcesorium sterujące może łączyć się z jednym pomieszczeniem i aktywować wszystkie światła w tym pomieszczeniu. Bez względu na to, czy znajduje się w nim jedno, czy pięćdziesiąt światła. Aby sterować światłami w innym pomieszczeniu, wystarczy przejść do aplikacji i zmienić pomieszczenie powiązane z akcesorium.



Zgodność ze wszystkimi światłami „Connected by WiZ”

To akcesorium sterujące WiZ jest przeznaczone do sterowania wszystkimi rodzajami światła w ekosystemie WiZ. Można je wykorzystywać do sterowania dowolnymi światłami dowolnej marki, o ile są one „Connected by WiZ”.



Twoje ulubione tryby świecenia dostępne za naciśnięciem jednego przycisku

Jednym naciśnięciem przycisku można włączyć i wyłączyć źródła światła, regulować ich jasność, wybierać ulubiony tryb i przełączać na oświetlenie nocne. Aplikacja WiZ pozwala skonfigurować nawet cztery indywidualne tryby świecenia i aranżacje świetlne.



DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Tak
Zasięg sterowania: 15 m

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 3Vdc V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,057 kg
Całkowita wysokość: 15 mm
Całkowita długość: 135 mm
Całkowita szerokość: 38 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Rodzaj baterii/akumulatora: AAA (LR03)
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8718699789220
Waga netto: 0,06 kg
Waga brutto: 0,08 kg
Wysokość: 13,2 cm
Długość: 4,6 cm
Szerokość: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.