



## Lampa przenośna Hero

Lampa stołowa WiZ Hero ma prosty wzór pasujący do nowoczesnych wnętrz. Umieść ją przy łóżku, na stoliku lub półce z książkami, by stworzyć przytulny kącik oświetlony wybranym przez Ciebie efektem świetlnym. Po podłączeniu do Wi-Fi masz do dyspozycji 16 milionów kolorów i możliwość regulacji barwy białej od ciepłej do światła dziennego. Działa z Asystentem Google, Alexa i skrótami Siri Shortcut.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- metal/plastik/biała
- Wi-Fi



**Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.**

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

**Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów**

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączanie go, gdy jest niepotrzebne.

**Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.**

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

**Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia**

Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu

**Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby**

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

**Dostosuj aranżację za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.**

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

# DANE TECHNICZNE

## WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Ściemnialna: Tak

## STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Metal Plastik

## TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak  
Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Wyłącznik na przewodzie: Tak  
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 85  
Temperatura barwowa: 2700-6500 K  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 47

## RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Salon  
Jadalnia Sypialnia Pokój dziecięcy

## ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 220-240 V

## WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg

Całkowita wysokość: 183 mm

Całkowita długość: 160 mm

Całkowita szerokość: 160 mm

## SERWIS

Gwarancja: 2 lata

## DANE TECHNICZNE

Średnica: 160 mm

Łączna moc strumienia świetlnego  
oprawy w lumenach: 620

Barwa światła: Kolorowe i białe  
światło (RGBW)

Zasilanie sieciowe: 220-240

Źródło światła w zestawie: 13

Kod IP: IP20 | Ochrona przed  
odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –  
Podwójna izolacja

## OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: Wireless G

Określony okres wsparcia: Minimum  
of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home IFTTT

Klikaankluit Matter Samsung

SmartThings Sonos

## WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514261280

Waga netto: 0,75 kg

Waga brutto: 0,91 kg

Wysokość: 19 cm

Długość: 16,5 cm

Szerokość: 19 cm