

Lampa przenośna Quest

Projektor WiZ Quest z regulowaną głowicą idealnie nadaje się do stworzenia rozproszonego oświetlenia pośredniego. Umieść go na ladzie barowej, półkach za szybą albo pod obrazami lub zdjęciami. Żarówka LED o jasności 710 lm wystarczy, by oświetlić narożnik odpowiednim efektem świetlnym. Po podłączeniu do Wi-Fi masz do dyspozycji 16 milionów kolorów i możliwość regulacji barwy białej od ciepłej do światła dziennego. Działa z Asystentem Google, Alexa i skrótami Siri Shortcut.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- metal/plastik/czarna
- Wi-Fi



Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia

Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu

Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

Dostosuj aranżację za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny

Materiał: Metal Plastik

TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 85
Temperatura barwowa: 2700-6500 K

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,65 kg

Całkowita wysokość: 162 mm

Całkowita długość: 120 mm

Całkowita szerokość: 120 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 120 mm

Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 710

Barwa światła: Kolorowe i białe
światło (RGBW)

Zasilanie sieciowe: 220-240

Źródło światła w zestawie: 13

Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum
of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:
Alexa Google Home Homey IFTTT
Matter Samsung SmartThings Skróty
Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:
8719514261389

Waga netto: 0,66 kg

Waga brutto: 0,81 kg

Wysokość: 20,5 cm

Długość: 12,5 cm

Szerokość: 12,5 cm