

# PHILIPS

Żarówka 60; 30;  
16 W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806; 320; 150 lm

15 000 godz.



8719514263963



## Jedna lampa. Twój przełącznik. Trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz. Dzięki lampie LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie światła z jasnego na naturalne i przytulnie ciepłe. Wszystko, czego potrzebujesz, to zamontowany już przełącznik.

### Więcej niż oświetlenie

- Trzy ustawienia oświetlenia
- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania

### Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu

# Zalety

## Trzy ustawienia oświetlenia (SSDL)

Zamiennik all-in-one — może świecić światłem dziennym na trzech poziomach jasności, a wszystko przy użyciu posiadanego włącznika

## Plug and play



Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji ani regulatora przyciemniania. Ta żarówka nie jest odpowiednia do ściemniaczy. Po podłączeniu do ściemniania ustawienie jasności ma zawsze wartość 100%.

## Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były przyjazne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Szyba

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,4 cm
- Szerokość: 6 cm

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700/2500/2200 K
- Nominalny strumień świetlny: 806, 320, 150 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 107,00 lm/W

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: SceneSwitch

### Inne właściwości

- Wydajność: 107 lm/W
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514263963
- EAN: 871951426396301
- Tytuł produktu: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

### Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.5

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Moc: 7,5, 3, 1,6 W
- Odpowiednik w watach: 60;30;16 W
- Zużycie energii: 1,6, 3, 7,5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

### Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,4 cm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 739282
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Wartość migotania (PstLM): 0,9
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Podstawa-nasadka: E27

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514263963
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,1 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2025-04-19  
Wersja: 0.297

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.