

# PHILIPS

Reflektor punktowy

LED

4,8–3,5–1,5 W – 50 W

GU10

2700–2500–2200



8719514307728



## Jedna lampa, standardowy włącznik światła i trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj atmosferę w pokoju do wykonywanej czynności. Dzięki lampie LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie oświetlenia z jasnego na światło naturalne i o ciepłym blasku. Wystarczy jedynie przełącznik.

### Wysokiej jakości światło

- Światło ze wszystkich kierunków

### Więcej niż oświetlenie

- Przywracanie ustawień źródła światła do wartości fabrycznych
- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania
- Źródło światła zapamiętuje ostatnie ustawienie

# Zalety

## Światło ze wszystkich kierunków

Dzięki innowacyjnemu wzornictwu utrzymanemu w stylu vintage to źródło światła LED zapobiega powstawaniu cieni, które zwykle występują na krawędzi kąta rozsyłu światła. Efekt? Naturalne, ciepłe, białe światło we wszystkich kierunkach.

## Resetowanie (SceneSwitch)



W przypadku korzystania z wielu źródeł światła, które nie są zsynchronizowane, wystarczy włączyć i w ciągu 1 sekundy ponownie wyłączyć przełącznik, aby przywrócić ich domyślne ustawienia fabryczne.

## Plug and play



Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji ani regulatora przyciemniania. Ta żarówka nie jest odpowiednia do ściemniaczy. Po podłączeniu do ściemniania ustawienie jasności ma zawsze wartość 100%.

## Automatyczne zapamiętywanie (SceneSwitch)



Źródło światła SceneSwitch ma wbudowany chip pamięci, który zapamiętuje ostatnie ustawienie oświetlenia, jeśli przełącznik zostanie wyłączony na dłużej niż 6 sekund. Jeśli nie zmieniasz często wykonywanych czynności, po ponownym włączeniu światło pozostanie w ulubionym trybie.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

**Właściwości światła**

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–2500–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 355 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 73

**Różne**

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: WarmGlow, SceneSwitch

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8719514307728
- EAN: 871951430772800
- Tytuł produktu: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 2SRT6

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

**Wymiary i waga produktu**

- Całkowita wysokość: 54 mm
- Całkowita długość: 54 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

**Wartości znamionowe**

- Znamionowa szczytowa intensywność: 600 cd

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 1825223

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514307728
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,12 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 8,5 cm



Data wydania: 2026-02-21  
Wersja: 0.267

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)