

# PHILIPS

Świczka 40 W P45  
E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 godz.



8719514309401



## Nowoczesna żarówka LED dla domu

Matowe świczki Philips LED zapewniają efekt ciepłego, rozproszonego światła i wyjątkową trwałość. Dzięki czystemu i eleganckiemu wzornictwu to źródło światła doskonale pasuje do żyrandoli z małym gwintem (E14).

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonale do opraw dekoracyjnych
- Proste oświetlenie LED do codziennego użytku

# Zalety

**Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin**



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą.

Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

**Doskonale do oprawy dekoracyjnej**



Nowoczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie świeczki do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak żyrandole, wentylatory sufitowe, listwy oświetleniowe i latarnie.

**Proste oświetlenie LED do codziennego użytku**

Żarówka LED firmy Philips do codziennego użytku doskonale zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia. Zapewnia piękne światło i niezakłóconą pracę, których można oczekiwać od produktu Philips LED za przystępną cenę.

## Dane techniczne

### Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka kulka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

### Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95 lm/W

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514309401
- EAN: 871951430940101
- Tytuł produktu: LED 40W P45 E27 WW FR ND 1PF/10

#### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Moc: 4,9 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/  
1000 h: 5

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 87 mm
- Całkowita długość: 87 mm
- Całkowita szerokość: 45 mm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514309401
- Waga netto: 0,02 kg
- Waga brutto: 0,03 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 4,6 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-01-31  
Wersja: 0.295

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.