

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
przydymiona 20 W T65
E27

LED

1800 K

200 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8719514315419



Nowoczesne oświetlenie LED dla domu

Żarówka Philips LED zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania


- Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

Zalety

Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania



Zapewnia przytulną i ciepłą atmosferę w Twoim pokoju dzięki bardzo ciepłemu białemu światłu, które można przyciemnić, aby stworzyć bardziej prywatny nastrój.

Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylui nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: przydymione
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 1800 K
- Nominalny strumień świetlny: 200 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 818 | CCT of 1800K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 1800 K
- Strumień Świetlny: 200 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 30 lm/W

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Dekoracyjne

Inne właściwości

- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514315419
- EAN: 871951431541900
- Tytuł produktu: LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.7

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 20 W
- Moc: 6,5 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 273 mm
- Całkowita długość: 273 mm
- Całkowita szerokość: 66 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Średnica: 66 mm
- Z możliwością przyciemniania: Tylko z niektórymi ściemniaczami
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: E27
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514315419
- Waga netto: 0,2 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Wysokość: 32 cm
- Długość: 10 cm
- Szerokość: 10 cm



Data wydania: 2025-12-27
Wersja: 0.357

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com