

# PHILIPS

Bursztynowa żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 25 W G93 E27

LED

1800 K

250 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8719514315471



## Nowoczesne oświetlenie LED dla domu

Żarówka Philips LED zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

### **Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania**

- Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania

### **Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu**

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

# Zalety

## Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania



Zapewnia przytulną i ciepłą atmosferę w Twoim pokoju dzięki bardzo ciepłemu białemu światłu, które można przyciemnić, aby stworzyć bardziej prywatny nastrój.

## Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylowi nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka duża kula
- Gniazdo: E27
- Ściemnialna: Tak
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Materiał żarówki: Szyba

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 14,3 cm
- Szerokość: 9,6 cm

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 1800 K
- Nominalny strumień świetlny: 250 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 818 | CCT of 1800K
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 1800 K
- Strumień Świetlny: 250 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 62 lm/W

**Różne**

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Dekoracyjne

**Inne właściwości**

- Wydajność: 62 lm/W
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8719514315471
- EAN: 871951431547100
- Tytuł produktu: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

**Moc**

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.7

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 4 W
- Odpowiednik w watach: 25 W
- Zużycie energii: 4 W

**Wymiary i waga produktu**

- Długość: 14,3 cm

**Wartości znamionowe**

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Z możliwością przyciemniania: Tylko z niektórymi ściemniaczami
- Podstawa–nasadka: E27

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514315471
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 18,2 cm
- Długość: 10,2 cm
- Szerokość: 13 cm



Data wydania: 2025-04-19  
Wersja: 0.403

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.