

# PHILIPS

Żarówka żarnikowa  
przezroczysta 100 W A60  
E27

LED

2200–2700 K

1521 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8719514324077



## Ciepły odcień białego światła LED z możliwością przyciemniania

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach

# Zalety

## Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości

oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

## Idealny wybór do oświetlenia ogólnego



Nowoczesne oświetlenie we wszystkich kierunkach za pomocą standardowych żarówek LED firmy Philips, doskonałe do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 1521 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 922-927 | CCT of 2200K–2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, WarmGlow

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514324077
- EAN: 871951432407700
- Tytuł produktu: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

#### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 100
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 10,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 108 mm
- Całkowita długość: 108 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1109134

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514324077
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-03-31  
Wersja: 0.460

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.