

PHILIPS

Świczka żarnikowa
matowa 40 W P45 E27

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8719514324497



Ciepły odcień białego światła LED z możliwością przyciemniania

Matowe żarówki LED w kształcie kulki firmy Philips zapewniają wspaniały efekt rozświetlenia i wyjątkową trwałość. Wyglądają pięknie również wtedy, gdy są wyłączone. Doskonale pasują do opraw dekoracyjnych z dużym gwintem (E27).

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonale do opraw dekoracyjnych

Zalety

Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości

oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

Doskonałe do oprawy dekoracyjnej



Współczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie kulki do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak żyrandole, wentylatory sufitowe, listwy oświetleniowe i latarnie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka kulka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 138

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, WarmGlow

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514324497
- EAN: 871951432449700
- Tytuł produktu: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 40
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 3,4
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 78 mm
- Całkowita długość: 78 mm
- Całkowita szerokość: 45 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1109146

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514324497
- Waga netto: 0,02 kg
- Waga brutto: 0,04 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-03-31
Wersja: 0.421

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.