

# PHILIPS

Świecełka żarnikowa  
przezroczysta 60 W B35  
E14

LED

2200–2700 K

806 lm

15 000 godz.

Możliwość przyciemniania



8719514324558



## Ciepły odcień białego światła LED z możliwością przyciemniania

Przezroczyste żarówki LED w kształcie świeczki firmy Philips zapewniają wspaniały efekt skrzącego się światła i wyjątkową trwałość. Wyglądają pięknie również wtedy, gdy są wyłączone. Doskonale pasują do żyrandoli z małym gwintem (E14).

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach

# Zalety

## Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości

oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

## Idealny wybór do oświetlenia ogólnego



Nowoczesne oświetlenie we wszystkich kierunkach za pomocą standardowych żarówek LED firmy Philips, doskonałe do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka świeczka
- Gniazdo: E14
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

## Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szkło

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Wybierz kolor: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Kod Barwy: 922-927 | CCT of 2200K–2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 136

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon
- Styl: Klasyczna
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, WarmGlow

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514324558
- EAN: 871951432455800
- Tytuł produktu: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 5,9
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 6

**Wymiary i waga produktu**

- Całkowita wysokość: 97 mm
- Całkowita długość: 97 mm
- Całkowita szerokość: 35 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 35 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Kod IP: IP65
- Numer rejestracji EPREL: 1109147

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514324558
- Waga netto: 0,01 kg
- Waga brutto: 0,03 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 4,6 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-06-13  
Wersja: 0.329

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.