

PHILIPS

Żarówka (z możliwością przyciemniania)

LED

4,2–40 W

E27

Płomień

Możliwość przyciemniania



8719514337893



Nowoczesna żarówka LED dla domu

Żarówka LED Philips zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania


- Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

Zalety

Bardzo ciepłe białe światło z możliwością przyciemniania



Zapewnia przytulną i ciepłą atmosferę w Twoim pokoju dzięki bardzo ciepłemu białemu światłu, które można przyciemnić, aby stworzyć bardziej prywatny nastrój.

Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylui nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 822 | CCT of 2200K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 111

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Dekoracyjne

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514337893
- EAN: 871951433789300
- Tytuł produktu: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD D 2PF/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Moc: 4,2 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 140 mm
- Całkowita długość: 140 mm
- Całkowita szerokość: 64 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 574378

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514337893
- Waga netto: 0,09 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 17,7 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 15,5 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.235

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com