

## Adria Ceiling 17 W

Przyciemniane światło (bez użycia przełącznika ściemniania!) za pomocą inteligentnej oprawy sufitowej WiZ Adria LED w kolorze białym z funkcją ściemniania. Za pomocą aplikacji WiZ lub przy użyciu poleceń głosowych możesz włączyć, wyłączyć, przyciemniać i rozjaśniać światło w konfiguracjach Wi-Fi.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Łagodny biały
- Wymiary: Ø320
- IP20/Plastik/biała




## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



## Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



## Oświetlenie miękkim i ciepłym białym światłem

Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



## Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Okrągły

Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Metal Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu

przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia

światelnego: 70%

Liczba cykli pracy: 15 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu

regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie:

Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość

przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$

Temperatura barwowa: 2700 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 94

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia

Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

143 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,45 kg

Całkowita wysokość: 68 mm

Całkowita długość: 320 mm

Całkowita szerokość: 320 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Średnica: 320 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: 1600

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Ciepłe, białe światło

Źródło światła w zestawie: 17

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa I -

Uziemione

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514338050

Waga netto: 0,45 kg

Waga brutto: 0,72 kg

Wysokość: 35,2 cm

Długość: 7,2 cm

Szerokość: 35,2 cm