

PHILIPS

Żarówka

LED

6,5–60 W

E14

Ciepła biel



8719514361423



Wysokiej jakości jasne światło LED

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Zalety

Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T20
- Gniazdo: E14
- Ściemnialna: Nie

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 9 cm
- Szerokość: 2 cm

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Wydajność: 124 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514361423
- EAN: 871951436142300
- Tytuł produktu: LED classic 60W T20L E14 WW CL ND SRT

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 6,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wymiary i waga produktu

- Długość: 9 cm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 658026

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514361423
- Waga netto: 0,02 kg
- Waga brutto: 0,03 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2025-11-12
Wersja: 0.261

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com