

# PHILIPS

Bursztynowa żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 6 W (odp. 25 W) PS160 E27

Oświetlenie Smart LED

Regulowany odcień białego światła

Szyba

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu



8719514372221



## Możliwość regulacji temperatury barwowej bieli

Podłużna inteligentna żarówka Philips LED WiZ w stylu retro z widocznym spiralnym żarnikiem i bursztynową powłoką może świecić ciepłym lub chłodnym światłem białym i pozwoli stworzyć niepowtarzalny nastrój w każdym pomieszczeniu. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

### Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

### Inteligentne funkcje

- Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Monitorowanie zużycia energii

#### Tryby światła

- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

# Zalety

## Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

## Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

## Przyciemniaj/rozjaśniaj

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

## Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączanie go, gdy jest niepotrzebne.

## Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

## Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

## Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: PS160
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Bursztynowy
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,275 kg

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
- Temperatura barwowa: 2000–5000 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 390 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 65

### Różne

- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 39 mA

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372221
- EAN: 871951437222100
- Tytuł produktu: PHI WFB 25W PS160 E27 920-50 Amb 1CT/2

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 25 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
- Moc: 6 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 6

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 296 mm
- Całkowita długość: 296 mm
- Całkowita szerokość: 160 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 390 lm
- Moc znamionowa: 6 W

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1901143

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372221
- Waga netto: 0,28 kg
- Waga brutto: 0,49 kg
- Wysokość: 32 cm
- Długość: 18,5 cm
- Szerokość: 18,5 cm



Data wydania: 2026-07-18  
Wersja: 0.174

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)