

# PHILIPS

Bursztynowa żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 7 W (odp. 50 W) ST64 E27

Oświetlenie Smart LED

Regulowany odcień białego światła

Szyba

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu



8719514372269



## Możliwość regulacji temperatury barwowej bieli

Żarówka Philips LED WiZ w stylu Edisona z bursztynową poświatą i widocznym spiralnym żarnikiem może świecić ciepłym lub chłodnym światłem białym i pozwoli nadać każdemu pomieszczeniu charakter vintage. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

### Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

### Inteligentne funkcje

- Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Monitorowanie zużycia energii

**Tryby światła**

- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

# Zalety

## Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

## Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

## Przyciemniaj/rozjaśniaj

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

## Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

## Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

## Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

## Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światel białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: ST64
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Bursztynowy
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 14,3 cm
- Waga: 0,055 kg
- Szerokość: 6,4 cm

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
- Temperatura barwowa: 2000–5000 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 640 lm
- Czas rozświetlenia: <0.5 s
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

**Różne**

- EyeComfort: Tak

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 43 mA
- Wydajność: 91 lm/W

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8719514372269
- EAN: 871951437226900
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W ST64 E27 920-50 Amb 1PF/6

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 7 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

**Wymiary i waga produktu**

- Długość: 14,3 cm

**Wartości znamionowe**

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 640 lm
- Moc znamionowa: 7 W

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1901148

**Źródło światła**

- Protokół komunikacji: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514372269
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 18,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 8,5 cm



Data wydania: 2025-05-24  
Wersja: 0.157

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.