

PHILIPS

Świczka 4,9 W
(odp. 40 W) C37 E14

Oświetlenie Smart LED

Ciepła biel

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
WiZ lub głosu



8719514372368



Przytulne i ciepłe światło białe

Inteligentna żarówka świecowa Philips LED E14 WiZ świeci miękkim białym światłem z możliwością ściemniania w oprawach kandelabrowych. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

Inteligentne funkcje

- Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Monitorowanie zużycia energii

Tryby światła

- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.
- Delikatne, ciepłe białe światło

Zalety

Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

Przyciemniaj/rozjaśniaj

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączanie go, gdy jest niepotrzebne.

Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światel białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

Delikatne, ciepłe białe światło

Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: C37
- Gniazdo: E14
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,045 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Delikatna biel
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372368
- EAN: 871951437236800
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,9 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 116 mm
- Całkowita długość: 116 mm
- Całkowita szerokość: 39 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 4.9 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 584544

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, IFTTT, Klíkaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372368
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-02-18
Wersja: 0.166

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com