

PHILIPS

Świczka 4,9 W
(odp. 40 W) C37 E14

Oświetlenie Smart LED

Regulowany odcień białego
światła

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
WiZ lub głosu



8719514372382



Możliwość regulacji temperatury barwowej bieli

Inteligentna żarówka świecowa Philips LED E14 WiZ pozwoli uzyskać światło w dowolnym odcieniu ciepłej lub chłodnej bieli w oprawach kandelabrowych. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Zalety

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Światła mogą działać jak czujniki ruchu i włączać się automatycznie po wejściu

do pomieszczenia — wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: C37
- Gniazdo: E14
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,045 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372382
- EAN: 871951437238200
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,9 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 11,6 mm
- Całkowita długość: 11,6 mm
- Całkowita szerokość: 3,9 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 4.9 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1901099
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372382
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania:
2026-05-26
Wersja: 0.292

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.