

# PHILIPS

Żarówka 8 W (odp.  
60 W) A60 E27

Oświetlenie Smart LED

Kolorowa

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji  
WiZ lub głosu



8719514372443



## Kolorowe światło odpowiednie do nastroju

Kolorowa inteligentna żarówka Philips LED WiZ E27 rozświetli Twoje wnętrza feerią barw. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

### Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

### Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

### Tryby światła

- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

# Zalety

## Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

## Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

## Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

## Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

## Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

## Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia

Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu

## Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światel białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,065 kg

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlenia:  $< 0.5$  s
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### Różne

- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372443
- EAN: 871951437244300
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 122 mm
- Całkowita długość: 122 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8 W

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 584522

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372443
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,12 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm

