

PHILIPS

Lampa słupkowa/
przyściężkowa Bridge 14 W
E27 bez żarówki

Ecomoods

Bez żarówki

Antracyt

Wodoodporne



8719514385825



Stylowa oszczędność

Spędzaj leniwe wieczory w ogrodzie przy świetle tej antracytowej latarni zewnętrznej firmy Philips. Rzuci ona ciepłe, białe światło i idealnie spełnia funkcję ogólnego oświetlenia w ogrodzie. Stwórz niesamowitą atmosferę, podkreślając jednocześnie zamiłowanie do architektonicznych kształtów.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Do 80% mniejsze zużycie energii
- Niezwykle wysoka trwałość żarówki
- Wykonane z solidnych i niezawodnych materiałów najwyższej jakości

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Stylowe i nowoczesne wzornictwo w ogrodzie
- Precyzyjne wykonanie z eleganckich materiałów wysokiej klasy
- Pełna gama zastosowań

Połącz nastrój z wygodą

- Przyjemna, ciepła poświata białego światła

Wyjątkowość oprawy

- IP44 – zaprojektowane do użytku zewnętrznego



Zalety

Wydajność energetyczna



Philips Outdoor jest rodziną przystępnych cenowo produktów oświetlenia zewnętrznego przeznaczonych do ogrodów, łączących nowoczesne wzornictwo z najnowszą technologią oszczędzania energii. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła produkty te oferują nawet do 80% mniejsze zużycie energii. Dzięki temu są one bezpieczniejsze dla środowiska, jak również oszczędzają dla Ciebie pieniądze każdego roku.

Niezwykłe wysoka trwałość żarówki



W zestawie żarówka firmy Philips o niezwykłej trwałości – do 20 000 godzin użytkowania.

Najwyższej jakości materiały



Oświetlenie zewnętrzne Outdoor firmy Philips gwarantuje trwałość na długie lata, ponieważ każdy moduł jest wykonany z wysokiej jakości części i materiałów odpornych na warunki zewnętrzne.

Stylowe i nowoczesne wzornictwo

Mimo nowoczesnego wzornictwa stylistyka produktów firmy Philips pozostaje subtelna, co zapewnia poczucie estetyki zarówno w dzień, jak i w nocy oraz sprawia, że nie dominują one nad ogrodem czy tarasem. Oferujemy pełną gamę produktów, więc na pewno znajdziesz model, który będzie pasował do ogrodu bądź podwórza, a jednocześnie przypadnie Ci do gustu.

Sukces tkwi w szczegółach




Każdy moduł jest wykonany z wysokiej jakości części i odpornych materiałów, np. odlewane aluminium i stali szlachetnej.

Kilka zastosowań

Przeznaczone do montażu na ścianach, słupach, kolumnach i sufitach oświetlenie zewnętrzne Outdoor firmy Philips doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogrodu, tarasu, ścieżki lub balkonu. Tworzy przytulną, odprężającą atmosferę po zachodzie słońca, a dodatkowo zapewnia dobrą widoczność.

Przyjemne i ciepłe białe światło



Philips Outdoor to seria lamp zewnętrznych emitujących przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K. Zapewniają one również doskonałą widoczność, pozwalając bezpiecznie spędzać czas pod gołym niebem i odprężyć się po ciężkim dniu ze świadomością, że Twój teren będzie bezpieczny przez całą noc.

Zaprojektowana do użytku zewnętrznego



Stopień ochrony IP44 oznacza, że produkty Outdoor zostały stworzone do użytku na zewnątrz. Rozświetlą Twój ogród bez względu na warunki pogodowe.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Aluminium

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,583 kg
- Wysokość: 40,2 cm
- Długość: 12,1 cm
- Szerokość: 12,1 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 10 000 h
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514385825
- Waga netto: 1,89 kg
- Waga brutto: 2,12 kg
- Wysokość: 44,6 cm
- Długość: 14,6 cm
- Szerokość: 14,6 cm



Data wydania: 2025-03-21
Wersja: 0.312

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.