

PHILIPS

Lampa biurkowa
Donutclip

Lampy biurkowe

4000 K

Różowy

Ściemnialna



8719514396876



Komfortowe światło LED, które nie jest męczące dla oczu

Lampka do czytania z klipsem ze zintegrowaną baterią litową dla większej wygody

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Sterowanie

- Stopniowe przyciemnianie

Zalety

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez

ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Różowy
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 76

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy biurkowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 600 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,25 kg
- Całkowita wysokość: 380 mm
- Całkowita długość: 99 mm
- Całkowita szerokość: 290 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 175
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 5 V
- Źródło światła w zestawie: 3
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514396876
- Waga netto: 0,25 kg
- Waga brutto: 0,38 kg
- Wysokość: 18 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 17 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.402

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.