

PHILIPS

Lampa biurkowa
Donutclip

Lampy biurkowe

4000 K

Biały

Ściemnialna



8719514396890



Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Lampka do czytania z klipsem ze zintegrowaną baterią litową dla większej wygody

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Sterowanie

- Stopniowe przyciemnianie

Zalety

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez

ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy biurkowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 600 mA
- Wydajność: 76 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,25 kg
- Wysokość: 38 cm
- Długość: 9,9 cm
- Szerokość: 29 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 175
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 5 V
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 3
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa III

8719514396890

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514396890
- Waga netto: 0,25 kg
- Waga brutto: 0,38 kg
- Wysokość: 18 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 17 cm



Data wydania:
2025-03-06
Wersja: 0.509

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com