

PHILIPS

Lampa sufitowa
Bliss 28+35 W

Wentylatory sufitowe z
oświetleniem

2700/5500/4000 K

Złoty

Zdalne sterowanie



8719514408531



Jedna oprawa, standardowy włącznik światła, aż trzy ustawienia oświetlenia.

Chowane wentylatory sufitowe LED firmy Philips z pilotem zdalnego sterowania zapewniają indywidualnie dostosowywane oświetlenie i komfortowy nawiew. Dzięki przezroczystym łopatkom, które chowają się, gdy nie są używane, oraz trzem ustawieniom przełącznika SceneSwitch ta oprawa oświetleniowa pozwala wytworzyć idealną atmosferę w każdej przestrzeni.

Łatwość obsługi

- Chowany wentylator sufitowy z przezroczystymi łopatkami
- Łatwość instalacji i bezpieczne użytkowanie
- Duża wydajność i niezawodność
- Korzystaj przez cały rok
- Ciesz się przyjemnym powiewem
- Wygodne timery

Efekt światła rozproszonego

- Jasna i komfortowa lampa sufitowa

Najwyższa jakość

- Cichszy silnik

Zalety

Chowany wentylator sufitowy z przezroczystymi łopatkami

Zapomnij o wirujących cieniach na suficie: ten wentylator ma składane przezroczyste łopatki, które można złożyć, aby nie rzucały się w oczy, gdy nie są używane.

Łatwość instalacji i bezpieczne użytkowanie

Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips przeszedł rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest wyposażony w śruby zabezpieczające przed upadkiem. Jest solidnie skonstruowany i ma też inne ważne zabezpieczenia.

Mocna, niezawodna wydajność

Wentylator sufitowy z oświetleniem LED firmy Philips został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajną cyrkulację powietrza i niezawodność przez długi czas. Szerokie łopatki zagarniają dużo powietrza, wzbudzając intensywny strumień do chłodzenia pomieszczenia.

Korzystaj przez cały rok

Tryby letni i zimowy pozwalają zapewnić najlepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu przez cały rok.

Ciesz się przyjemną bryzą

Wpuść do swoich pomieszczeń morską bryzę dzięki funkcji Natural Breeze, która oferuje dynamiczne ustawienia prędkości wentylatora.

Wygodne timery

Wybierz jeden z dwóch różnych timerów, które wyłączają światło po określonym czasie — i ustaw je za pomocą pilota do sterowania światłem.

Jasna i komfortowa lampa sufitowa

Wentylator sufitowy z oświetleniem LED firmy Philips zapewnia mocne, jasne, a jednocześnie komfortowe światło w domu, którym można sterować za pomocą dołączonego pilota lub przełącznika ściennego.

Cichszy silnik

Wentylator sufitowy z oświetleniem LED firmy Philips jest wyposażony w cichy silnik, który zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez hałasu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Złoty
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700-4000-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 128

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Zdalne sterowanie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 290 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 7,2 kg
- Całkowita wysokość: 418 mm
- Całkowita długość: 510 mm
- Całkowita szerokość: 510 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 510 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514408531
- Waga netto: 7,2 kg
- Waga brutto: 10,75 kg
- Wysokość: 30 cm
- Długość: 55,3 cm
- Szerokość: 55,3 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.466

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com