

# PHILIPS

Lampa słupkowa/  
przyściężkowa Utrecht 20  
W E27 bez żarówki

Oprawy zewnętrzne

Bez żarówki

Antracytowy

Wodoodporne

8719514417533



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Elegancka lampa słupkowa Philips Utrecht z antracytowej stali nierdzewnej do montażu na zewnątrz oświetli Twój ogród rozproszonym światłem i odmieni blaskiem przestrzeń do spotkań towarzyskich.

### Łatwa obsługa

- Żarówka do nabycia osobno

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz jako zewnętrzne lampy o kształcie słupka

### Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonale tworzywa sztuczne

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

# Zalety

## Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## Wybierz jako zewnętrzne lampy o kształcie słupka

Dzięki tej lampie o kształcie słupka maksymalnie wykorzystasz przestrzeń na zewnątrz. Nadaje się znakomicie do oświetlania ogrodu i skraju tarasu oraz do podkreślania podjazdów i ścieżek.

## Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonale tworzywa sztuczne

Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i doskonałych tworzyw sztucznych.

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Stal nierdzewna

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 0

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Doskonale tworzy nastrój: Nie
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zasilacz w zestawie: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górze-dół): No
- Ładowanie przez USB: Nie
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): >60
- Temperatura barwowa: 2700 K

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

#### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,48 kg
- Całkowita wysokość: 45 mm
- Całkowita długość: 12 mm
- Całkowita szerokość: 12 mm

#### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Średnica: 121 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 0
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Trzonek: E27
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

#### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

#### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417533
- Waga netto: 0,48 kg
- Waga brutto: 0,62 kg
- Wysokość: 46 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 13 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.558

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.