

# PHILIPS

Kinkiet Python 6 W

Oprawy zewnętrzne

4000 K

Antracyt

Czujnik;Wodoodporny

8719514417656



## Automatyczne oświetlenie wejścia

Kinkiet Philips Python w kolorze antracytu nadaje ścianie nowoczesny wygląd. Oświetla i rozjaśnia wejście rozproszonym i zimnym światłem białym. Zintegrowany czujnik ruchu włącza oświetlenie automatycznie, kiedy ktoś jest w pobliżu.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

### Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED
- Wysokiej jakości światło LED

### Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

### Wysokiej jakości światło

- Chłodne światło białe 4000 K

Zalety

8719514417656

### Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

### 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

### Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

### Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne




Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

### IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

### Chłodne światło białe 4000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje chłodne światło białe o temperaturze 4000 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Doskonale tworzy nastrój: Nie
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zasilacz w zestawie: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górze-dół): No
- Ładowanie przez USB: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 6

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,48 kg
- Całkowita wysokość: 215 mm
- Całkowita długość: 171 mm
- Całkowita szerokość: 95 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 500
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417656
- Waga netto: 0,48 kg
- Waga brutto: 0,57 kg
- Wysokość: 23 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 18 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.294

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.