

PHILIPS

Lampa słupkowa/
przyściężkowa Splay 12 W

Oprawy zewnętrzne

4000 K

Antracyt

Wodoodporne

8719514417779



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Elegancka zewnętrzna lampa słupkowa Philips Splay w kolorze antracytu oświetli i rozjaśni wejście jasną białą rozproszoną światła i odmieni blaskiem przestrzeń do spotkań towarzyskich.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne

Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Wyjątkowość oprawy

- Mocne światło

Wysokiej jakości światło

- Chłodne światło białe 4000 K

Zalety

Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne

Elegancki, współczesny styl oświetlenia zewnętrznego firmy Philips robi wrażenie. Jest odważny i minimalistyczny — idealny do udekorowania światłem ogrodu, ścieżek oraz innych przestrzeni zewnętrznych.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne



Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

IP44 – wodoszczelność




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Mocne światło

Ta oprawa zewnętrzna firmy Philips emituje mocne światło. Jasny strumień światła odpowiednio oświetli Twój ogród lub taras.

Chłodne światło białe 4000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje chłodne światło białe o temperaturze 4000 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Aluminium

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Regulacja wysokości: Nie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Doskonale tworzy nastrój: Nie
- Doskonale nadaje się do montażu w poziomie/w pionie: Tak
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Nie
- Można skierować produkt w górę lub w dół: Nie
- Doskonale nadaje się do instalacji na ścianie i suficie: Nie
- Obracane źródło światła (lewo-prawo): Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zasilacz w zestawie: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górze-dół): No
- Wtyczka w standardzie brytyjskim w zestawie: Nie
- Ładowanie przez USB: Nie
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Produkt wodoodporny: Tak
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,02 kg
- Wysokość: 60 cm
- Długość: 12 cm
- Szerokość: 16 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1200
- Barwa światła: 4000
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417779
- Waga netto: 1,02 kg
- Waga brutto: 1,19 kg
- Wysokość: 68 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 13 cm



Data wydania: 2025-06-10
Wersja: 0.364

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.