

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Doris 6 W

Oprawy zewnętrzne


4000 K

Biały

Wodoodporne



8719514417939



## Stwórz swój własny styl za pomocą światła

Philips Oslo w białym kolorze nada przestrzeni zewnętrznej nowoczesnego wyglądu. Stylowa lampa pozwoli oświetlić wejście zimnym i eleganckim, białym światłem.

### **Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- Wysokiej jakości światło LED

### **Najwyższa jakość**

- Materiały najwyższej jakości

### **Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- IP54 – wodoszczelność

### **Wysokiej jakości światło**

- Chłodne światło białe 4000 K

# Zalety

## Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 15 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

## Materiały najwyższej jakości




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

## IP54 – wodoszczelność

Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP54 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Chłodne światło białe 4000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje chłodne światło białe o temperaturze 4000 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Zgodność ze wszystkimi regulatorami przyciemniania: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (góra-dół): No
- Ładowanie przez USB: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 6

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,26 kg
- Całkowita wysokość: 70 mm
- Całkowita długość: 220 mm
- Całkowita szerokość: 220 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 640
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP54
- Klasa ochrony: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417939
- Waga netto: 0,26 kg
- Waga brutto: 0,53 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 28 cm



Data wydania:  
2026-06-27  
Wersja: 0.289

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.