

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Superslim 15 W

Oprawy zewnętrzne


2700 K

Czarny

SceneSwitch;Wodoodporny



8719514417977



## Jedna oprawa, standardowy włącznik światła, aż trzy ustawienia oświetlenia.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym SceneSwitch Philips możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

### **Efekt świetlny**

- Daje jasne, białe światło

### **Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Oszczędność energii
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### **Dodaj stylu swojemu ogrodowi**

- Wybierz jako zewnętrzne lampy sufitowe

### **Zaprojektowany dla Twojego ogrodu**

- IP54 — wodoszczelność (oświetlenie zewnętrzne)

### **Do zastosowania w salonie i sypialni**

- Tworzywo wysokiej jakości

# Zalety

## Doskonała jakość światła Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

## Wybierz jako lampy sufitowe

Dzięki tej zewnętrznej lampie sufitowej maksymalnie wykorzystasz przestrzeń. Jest idealna do oświetlania wejść lub tarasów.

## IP54 — wodoszczelność (oświetlenie zewnętrzne)

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przed kurzem, a druga przed wodą. Poziom IP54 oznacza, że lampa jest odporna na zachlapania. Produkt ten nadaje się znakomicie do ogólnych zastosowań na zewnątrz i najczęściej tak właśnie jest wykorzystywany.

## Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Zgodność ze wszystkimi regulatorami przyciemniania: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górną-dół): No
- Ładowanie przez USB: Nie
- Element dekoracyjny: Tak
- Typ wtyczki: No plug

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: SceneSwitch, Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 15

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,47 kg
- Całkowita wysokość: 23 mm
- Całkowita długość: 250 mm
- Całkowita szerokość: 250 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1300
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP54 | Pyłoodporne i odporne na zachłapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417977
- Waga netto: 0,47 kg
- Waga brutto: 0,54 kg
- Wysokość: 25 cm
- Długość: 2,8 cm
- Szerokość: 24,5 cm

