

PHILIPS

Lampa sufitowa
Superslim 15 W

Oprawy zewnętrzne

4000 K

Czarny

SceneSwitch; Wodoodporny



8719514418011



Jedna oprawa, standardowy włącznik światła, aż trzy ustawienia oświetlenia.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym SceneSwitch Philips możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

Efekt świetlny

- Daje jasne, białe światło

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz jako zewnętrzne lampy sufitowe

Zaprojektowany dla Twojego ogrodu

- IP54 — wodoszczelność (oświetlenie zewnętrzne)

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Tworzywo wysokiej jakości

Zalety

Doskonała jakość światła Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Wybierz jako lampy sufitowe

Dzięki tej zewnętrznej lampie sufitowej maksymalnie wykorzystasz przestrzeń. Jest idealna do oświetlania wejść lub tarasów.

IP54 — wodoszczelność (oświetlenie zewnętrzne)

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przed kurzem, a druga przed wodą. Poziom IP54 oznacza, że lampa jest odporna na zachlapania. Produkt ten nadaje się znakomicie do ogólnych zastosowań na zewnątrz i najczęściej tak właśnie jest wykorzystywany.

Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Zgodność ze wszystkimi regulatorami przyciemniania: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (góra-dół): No
- Ładowanie przez USB: Nie
- Element dekoracyjny: Tak
- Typ wtyczki: No plug

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: SceneSwitch, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 15

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,47 kg
- Całkowita wysokość: 23 mm
- Całkowita długość: 250 mm
- Całkowita szerokość: 250 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP54
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514418011
- Waga netto: 0,47 kg
- Waga brutto: 0,54 kg
- Wysokość: 25 cm
- Długość: 2,8 cm
- Szerokość: 24,5 cm



Data wydania: 2026-07-18
Wersja: 0.279

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com