

# PHILIPS

Lampa biurkowa  
Ivory

Lampy biurkowe

2700/3600/5000 K

Biały

Ściemnialna

8719514420410



## Komfortowe światło LED, które nie jest męczące dla oczu

Dzięki solidnej konstrukcji i optymalnej wydajności lampka biurkowa LED Performance firmy Philips to doskonała oprawa oświetleniowa, która wniesie jakość i blask do każdego pomieszczenia w Twoim domu. Wygodne światło, które nie męczy oczu.

### Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### Sterowanie

- Stopniowe przyciemnianie

# Zalety

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez

ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700-4000-6500 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 26

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy biurkowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 1000 mA

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,5 kg
- Całkowita wysokość: 353 mm
- Całkowita długość: 340 mm
- Całkowita szerokość: 114 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 130
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: 5 V
- Źródło światła w zestawie: 5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514420410
- Waga netto: 0,5 kg
- Waga brutto: 0,75 kg
- Wysokość: 41,1 cm
- Długość: 12,5 cm
- Szerokość: 17,6 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.347

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.