

# PHILIPS

Przenośne lustro  
z podświetleniem

Lampy przenośne

5000/4000/3000 K

Różowy

Ściemnialna

8719514420458



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Dzięki solidnej konstrukcji i optymalnej wydajności lampka biurkowa LED Performance Philips to doskonała oprawa oświetleniowa, która wniesie jakość i blask do każdego pomieszczenia w Twoim domu. Komfortowe światło, które nie męczy oczu.

### **Efekt świetlny**

- Zmiana barw SceneSwitch

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### **Sterowanie**

- Stopniowe przyciemnianie

# Zalety

## Zmiana barw SceneSwitch

Funkcja zmiany barwy SceneSwitch pozwala ustawić ogólny nastrój w przestrzeni domowej. Chłodne światło dzienne ułatwia skupienie się, chłodne światło białe poprawia produktywność, a ciepła biel pozwala się zrelaksować. Możesz po prostu łatwo sterować oświetleniem w swoim domu zależnie od nastroju i potrzeb.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips

nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemniania pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Różowy
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 95
- Temperatura barwowa: 2700-4000-6500 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 17 lm/W

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy przenośne
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 900 mA

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,74 kg
- Całkowita wysokość: 282 mm
- Całkowita długość: 195 mm
- Całkowita szerokość: 88 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 60
  - Barwa światła: 5000/4000/3000
  - Zasilanie sieciowe: 5 V
- Źródło światła w zestawie: 4.5
  - Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
  - Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie



Data wydania:  
2025-09-24  
Wersja: 0.520

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.