

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Ozziet 18 W

Lampy sufitowe


4000 K

Czarny

Ściemnialna



8719514431966



## Jedna oprawa. Dwa strefy światła. Trzy ustawienia.

Ta nowoczesna, smukła lampa w kolorze czarnym, która znakomicie prezentuje się na każdym suficie. Czyste, okrągłe linie oprawy głównej są podkreślone liniowym światłem krawędziowym. Oba źródła światła uzupełniają się, tworząc 3 unikalne ustawienia o temperaturze barwowej chłodnej bieli 4000K i ciepłej bieli 2700K. Lampa jest dostępna w 3 rozmiarach, dlatego idealnie pasuje do każdego pomieszczenia w domu. Przydatna funkcja pamięci zapamiętuje ostatnie ustawienie. Lampa sufitowa Ozziet równie dobrze prezentuje się, kiedy jest zgaszona, jak i po zapaleniu światła.

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

### Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

### Łatwość obsługi

- Zapamiętaj swój ulubiony tryb, aby móc go później łatwo wybrać
- Łatwa instalacja

8719514431966

**Efekt świetlny**

- Podwójna strefa światła

# Zalety

## Dośkonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

## Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

## Zapamiętaj swój ulubiony tryb, aby móc go później łatwo wybrać

Niezależnie od tego, czy wolisz ciepłe odcienie oświetlenia na przytulne wieczory, czy jasne, białe światło ułatwiające skupienie, system pozwala zapamiętać ulubione tryby i ułatwia ich wybieranie.

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Podwójna strefa światła

Zmiana nastroju w pomieszczeniu nigdy nie była tak prosta. Biała lampa sufitowa LED SceneSwitch z podwójną strefą światła marki Philips ułatwia tworzenie scen świetlnych w pomieszczeniach za pomocą trzech niepowtarzalnych ustawień. Połączenie oświetlenia głównego i lampy krawędziowej zapewnia idealne światło podczas spotkań, gdy chcesz się skupić i lub odpocząć. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji. Wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 111

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,61 kg
- Całkowita wysokość: 45 mm
- Całkowita długość: 300 mm
- Całkowita szerokość: 300 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 5 lat

**Dane techniczne**

- Średnica: 300 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2000
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514431966
- Waga netto: 0,62 kg
- Waga brutto: 0,88 kg
- Wysokość: 32,5 cm
- Długość: 5,4 cm
- Szerokość: 32,5 cm



Data wydania:  
2026-05-26  
Wersja: 0.361

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.