

PHILIPS

Lampa sufitowa
Ozziet 36 W

Lampy sufitowe


2700 K

Czarny

Ściemnialna



8719514432086



Jedna oprawa. Dwa strefy światła. Trzy ustawienia.

Ta elegancka, smukła, lampa sufitowa w kolorze czarnym pasuje do każdego stylu. Czyste, okrągłe linie oprawy głównej są podkreślone liniowym światłem krawędziowym. Oba źródła światła uzupełniają się, tworząc 3 unikalne ustawienia o temperaturze barwowej chłodnej bieli 2700K, co daje piękny, równomierny efekt świetlny. Lampa jest dostępna w 3 rozmiarach, dlatego idealnie pasuje do każdego pomieszczenia w domu. Lampa jest także wyposażona w przydatną funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnie ustawienie. Lampa sufitowa Ozziet równie pięknie prezentuje się, gdy jest zgaszona, jak i po włączeniu światła.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonale światło do relaksu i podejmowania gości

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

Łatwość obsługi

- Zapamiętaj swój ulubiony tryb, aby móc go później łatwo wybrać
- Łatwa instalacja

Efekt świetlny

- Podwójna strefa światła

Zalety

Dośkonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Zapamiętaj swój ulubiony tryb, aby móc go później łatwo wybrać

Niezależnie od tego, czy wolisz ciepłe odcienie oświetlenia na przytulne wieczory, czy jasne, białe światło ułatwiające skupienie, system pozwala zapamiętać ulubione tryby i ułatwia ich wybieranie.

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Podwójna strefa światła

Zmiana nastroju w pomieszczeniu nigdy nie była tak prosta. Biała lampa sufitowa LED SceneSwitch z podwójną strefą światła marki Philips ułatwia tworzenie scen świetlnych w pomieszczeniach za pomocą trzech niepowtarzalnych ustawień. Połączenie oświetlenia głównego i lampy krawędziowej zapewnia idealne światło podczas spotkań, gdy chcesz się skupić i lub odpocząć. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji. Wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 108

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 180 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,55 kg
- Całkowita wysokość: 55 mm
- Całkowita długość: 500 mm
- Całkowita szerokość: 500 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 500 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3900
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514432086
- Waga netto: 1,55 kg
- Waga brutto: 2,15 kg
- Wysokość: 52,8 cm
- Długość: 5,9 cm
- Szerokość: 52,5 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.275

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.