

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Runner 4 x

Reflektory punktowe sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Czarny

ClickFix

8719514435353



## Ciesz się radością chwili

Ta oprawa ze światłem akcentującym w stylu przemysłowym jest drobna, smukła i prosta. Idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Czarna aluminiowa obudowa dopełnia źródło światła. Efektowny element dekoracyjny z obracającym się źródłem światła.

### Dopasuj wnętrze do Twojego stylu

- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo

### Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Elegancka czerń

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Tworzywo wysokiej jakości

# Zalety

**Współczesny styl**  
**Reflektor punktowy z możliwością regulacji**



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

### **Elegancka czerń**

Elegancki i ponadczasowy kolor w intensywnym, głębokim odcieniu hebanu.

### **Tworzywo wysokiej jakości**

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

# Dane techniczne

### **Właściwości źródła światła**

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

### **Stylistyka i wykończenie**

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

### **Ochrona środowiska**

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### **Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie**

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Nie
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Tak
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górze-dół): Manual
- Ładowanie przez USB: Nie
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- Dodatkowe cechy: ClickFix

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,16 kg
- Całkowita wysokość: 109 mm
- Całkowita długość: 240 mm
- Całkowita szerokość: 240 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 20W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 4

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514435353
- Waga netto: 1,16 kg
- Waga brutto: 1,39 kg
- Wysokość: 25,1 cm
- Długość: 11,3 cm
- Szerokość: 25,3 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.408

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.