

PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Star 4 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie


2700 K

Czarny

Z możliwością przyciemniania; ClickFix



8719514435438



Podkreśl piękno swojego domu za pomocą światła

Ten ścienny reflektor punktowy LED Philips myLiving Star charakteryzuje się ponadczasową elegancją: ma chromowaną nóżkę i obudowę pokrytą czarną farbą proszkową. Umożliwia płynne przyciemnianie światła do odpowiedniego poziomu — od jasnego, funkcjonalnego do codziennych zadań, po łagodne oświetlenie pozwalające się zrelaksować.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Nowoczesne oświetlenie LED

- Ciepłe, białe światło

Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

Wygodne i uspokajające oświetlenie

- Trwałość lampy to nawet 30 lat użytkowania
- 5-letnia gwarancja, która zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa

Zalety

Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Ciepłe, białe światło



Te lampy wykorzystują najnowszą technologię oświetleniową firmy Philips, nowoczesne diody LED wysokiej mocy zapewniają ciepłe, białe światło o temperaturze 2700 kelwinów.

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

Trwałość nawet do 30 lat

Diody LED świecą dłużej, pozwalając uniknąć kłopotów z częstą wymianą źródła światła. Pozwala to na znaczne zmniejszenie ilości odpadów, ale również na długoterminowe oszczędności.

5 lat gwarancji

Wszystkie nasze lampy punktowe są opracowane z myślą o trwałości. Posiadają one pełną 5-letnią gwarancję na kompletny produkt, dzięki czemu każdego dnia będziesz cieszyć się trwałym, wysokiej jakości oświetleniem.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 30 000
- Nominalny okres eksploatacji: 30 000

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Nie
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Tak
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górną-dół): Manual
- Ładowanie przez USB: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 45
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 110

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: ClickFix, Z możliwością przyciemniania

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,09 kg
- Długość przewodu: 1 120
- Całkowita wysokość: 82 mm
- Całkowita długość: 560 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2000
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 18
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 4

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514435438
- Waga netto: 1,09 kg
- Waga brutto: 1,38 kg
- Wysokość: 57,7 cm
- Długość: 7,2 cm
- Szerokość: 9,2 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.272

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com