

# PHILIPS

Lampa biurkowa  
Rock

Lampy biurkowe

5000 K

Biały

Ściemnialna

8719514443815



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Dzięki solidnej konstrukcji i optymalnej wydajności lampka biurkowa LED Performance Philips to doskonała oprawa oświetleniowa, która wniesie jakość i blask do każdego pomieszczenia w Twoim domu. Komfortowe światło, które nie męczy oczu.

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

# Zalety

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są

poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale

także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Prostokąt

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy biurkowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 1000 mA
- Wydajność: 18 lm/W

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,25 kg
- Wysokość: 28,4 cm
- Długość: 17,6 cm
- Szerokość: 8,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 90
- Barwa światła: 5000
- Zasilanie sieciowe: 5 V
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak

- Źródło światła w zestawie: 5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa III

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514443815
- Waga netto: 0,25 kg
- Waga brutto: 0,3 kg
- Wysokość: 17,2 cm
- Długość: 9,8 cm
- Szerokość: 9,8 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.466

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.