

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Diamond Cut
4,5 W 105 mm

Lampy wpuszczane

3000 K

Biały

8719514453203



Doskonała jakość światła i styl

Wygląda atrakcyjnie zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.

Łatwość obsługi

- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy


Zalety

Łatwa instalacja

Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 88

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 42 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.45

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,099 kg
- Odległość od wgłębienia: 2 mm
- Całkowita wysokość: 49,5 mm
- Całkowita długość: 105 mm
- Całkowita szerokość: 105 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 8.0-9.0 cm x 8.0-9.0 cm

Serwis

- Gwarancja: 1 rok

Dane techniczne

- Średnica: 105 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Źródło światła w zestawie: 4.5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

- Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514453203
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,13 kg
- Wysokość: 10,8 cm
- Długość: 5,6 cm
- Szerokość: 10,8 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.238

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com